

MJUKVATTENFILTER/AVHÄRDNING

AAV-50, AAV-125

När hårt vatten passerar genom filtermassan (jonbytare) i filtertanken, byter de hårdhetsbildande salterna kalcium och magnesium plats med natriumjoner och vattnet blir mjukt. När filtermassan blir mättad måste en så kallad regenerering (backspolning) göras med en saltlösning. Detta återställer filtermassan så att det på nytt tar upp kalcium och magnesiumjonerna.

Alla mjukvattenfilter levereras kompletta med automatisk filterventil Fleck och är flödesstyrda. Automaten drivs med en 12 volts transformator.



Modell	Kap. l/min.	Saltförbruk. Kg/reg.	Indexkap. Vid 1°dH	Filtertank Dia x H	Röranslutning
AAV 50	30-60	6	140 m ³	12x48"	Utv. 1"
AAV 75	30-60	9	210 m ³	13x54"	Utv. 1"
AAV 100	30-60	12	280 m ³	14x65"	Utv. 1"
AAV 125	30-60	15	350 m ³	16x65"	Utv. 1"

Alla modellerna levereras med en 200 liters salttank med diameter 63cm, höjd 85cm.

Tillbehör att köpa till: flexibla slangar, salttabletter samt hårdhetstester